

EVA – tavné lepidlo na hranovanie bez plnív

Príklady použitia:

Na lepenie na pomaly pracujúcich hranovacích zariadeniach s nižšou teplotou, napr. na hrany papierové a dyhové. Môže sa použiť aj na rovné a softformingové hrany.

Vlastnosti / doporučený spôsob spracovania:

Dobrá adhézia, rýchle taviťelné, dobrá oxidačná a farebná stabilita v tavenine, dlhý otvorený čas. Pri veľmi dobrej tepelnej odolnosti a dlhej leplivosti sa dosahuje široká možnosť použitia. Veľmi dobré strojno – spracovateľské vlastnosti pri exaktnom nanose. Môže byť spracované na automatických zariadeniach s valcom.

Teplota spracovania: 130 - 150°C

Rýchlosť posuvu: 5 - 20 m/min.

Štruktúra povrchu a podmienky spracovania ovplyvňujú lepenie, preto odporúčame uskutočniť vlastné skúšky. Lepené materiály by mali byť suché, zbavené prachu, olejov a tukov. Mali by byť rozmerovo presné. Vlhkosť dreva by mal byť 8 – 10%, minimálna teplota materiálov a okolitého vzduchu by nemala byť nižšia ako 18°C. Je potrebné vyvarovať sa prievanu.


Technické údaje:

Hustota [g/cm³]: ca. 1,0

Vzhľad: žltý

Oblasť mäknutia [°C]: ca. 85 (podľa Koflera)

ca.93 kruh a guľa



Čistenie:

Predčistenie v horúcom stave zoškrabaním pomocou špachtle. Odstránenie zvyškov po ochladení pomocou čistiaceho prostriedku Jowat® 402.40.

Skladovanie:

Minimálna doba uskladnenia v suchom a chladnom prostredí (15 - 25°C) je 12 mesiacov od vyskladnenia.

Balenie:

Granulát. Podľa požiadavky.

Poznámka:

Ďalšie upozornenia k manipulácii, transportu a odstraňovaniu sú uvedené v odpovedajúcom bezpečnostnom liste.

Naše údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z nami uskutočnených laboratórnych testov a zo skúsenosti z praxe našich zákazníkov. Nemôžu však pokrývať všetky parametre zohľadňujúce jednotlivé prípady použitia a z toho dôvodu sú nezáväznú. Údaje nepredstavujú garanciu zloženia v právnom zmysle ani záväznú vlastnosti. Z týchto údajov ani z nášho bezplatného poradenského servisu nie je možné vyviesť právne nároky.

Informácie uvedené v tomto technickom prospekte sú založené na praktických skúsenostiach a výsledkoch našich laboratórnych testov. Hodnoty sú priebežne aktualizované podľa posledného stavu technológie.

Toto vydanie nahrádza všetky doterajšie vydania a je platné od uvedeného dátumu.

05/09 **Prosíme, oboznámte sa s informáciami uvedenými na opačnej strane prospektu.**